

ПРОФЕССИОНАЛ. Биты кованые торсионные

- Кованая хромомолибденовая сталь
- Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы биты
- Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах
- Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе

Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты с насечками «ФИКС»

Система насечек ФИКС предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

Phillips



| | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 26011-1-25-2* | PH1 | | | 2 шт. на карточке |
| 26011-2-25-2 | PH2 | | | 2 шт. на карточке |
| 26011-3-25-2 | PH3 | 25 мм | C 1/4" | 2 шт. на карточке |
| 26011-1-25-10 | PH1 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26011-2-25-10 | PH2 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26011-1-50-2* | PH1 | | | 2 шт. на карточке |
| 26011-2-50-2 | PH2 | | | 2 шт. на карточке |
| 26011-3-50-2 | PH3 | 50 мм | E 1/4" | 2 шт. на карточке |
| 26011-1-50-10 | PH1 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26011-2-50-10 | PH2 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26011-1-100-1* | PH1 | 100 мм | E 1/4" | 1 шт. на карточке |
| 26011-2-100-1 | PH2 | | | 1 шт. на карточке |

Pozidrive



| | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 26013-1-25-2* | PZ1 | | | 2 шт. на карточке |
| 26013-2-25-2 | PZ2 | | | 2 шт. на карточке |
| 26013-3-25-2 | PZ3 | 25 мм | C 1/4" | 2 шт. на карточке |
| 26013-1-25-10 | PZ1 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26013-2-25-10 | PZ2 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26013-3-25-10 | PZ3 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26013-1-50-2* | PZ1 | | | 2 шт. на карточке |
| 26013-2-50-2 | PZ2 | | | 2 шт. на карточке |
| 26013-3-50-2 | PZ3 | 50 мм | E 1/4" | 2 шт. на карточке |
| 26013-1-50-10 | PZ1 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26013-2-50-10 | PZ2 | | | 10 шт. в пластиковом боксе |
| 26013-2-100-1* | PZ2 | 100 мм | E 1/4" | 1 шт. на карточке |

